

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección



3240839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240839>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 10 mm, Longitud total: 50 m

Datos comerciales

| | |
|---|-----------------------|
| Código de artículo | 3240839 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7DSA |
| Clave de producto | AF7DSA |
| Página del catálogo | Página 585 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356736558 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.450,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62.500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39173200 |
| País de origen | DE |

Datos técnicos

Notas

| | |
|---|--|
| Observación referente al funcionamiento | La longitud de la manguera de protección se mide estirada; tolerancia de longitud de ± 5 % |
|---|--|

Propiedades del artículo

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de producto | Manguera de protección |
| Resistencia a la tracción GRP | 100 N |

Dimensiones

Dimensiones exteriores

| | |
|-------------------|-------|
| Diámetro exterior | 13 mm |
|-------------------|-------|

Dimensión interior

| | |
|-------------------|-------|
| Diámetro interior | 10 mm |
|-------------------|-------|

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | PA 6 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |

Cable/línea

| | |
|----------------------------|-------|
| Radio de flexión, dinámico | 45 mm |
| Radio de flexión, estático | 20 mm |
| Resistencia a la tracción | 100 N |
| Ausencia de halógenos | sí |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|-------------------|
| Índice de protección | IP68 |
| | IP69K |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 120 °C |
| Resistencia a la radiación ultravioleta | sí |
| Temperatura de corta duración | 120 °C |

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección



3240839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240839>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240839>



UL Recognized

ID de homologación: E86359



VDE Zeichengenehmigung

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240839>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27430304

ETIM

ETIM 9.0

EC001177

UNSPSC

UNSPSC 21.0

40141700

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240839>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es