

WP-CN PA M12 - Contratuerca



3241132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241132>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contratuerca, para roscas M12, color: gris



Sus ventajas

- Las contratuercas de poliamida se utilizan para las uniones roscadas de mangueras de protección en taladros sin rosca.

Datos comerciales

Código de artículo	3241132
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
Página del catálogo	Página 604 (C-3-2019)
GTIN	4046356785389
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,95 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,95 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

3241132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241132>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tuerca plana
Tipo de rosca	M12

Dimensiones

Altura	5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M12

Datos del material

Material	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
----------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

3241132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241132>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---