

# D-MXK 4 - Lezárófedél



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0561015>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Lezárófedél, mélység: 33,4 mm, szélesség: 1,5 mm, magasság: 28 mm, szín: szürke



## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 0561015       |
| Csomagolási egység            | 50 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BE1Z1X        |
| Termékkulcs                   | BE1Z1X        |
| GTIN                          | 4017918002916 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 1,61 g        |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 1,528 g       |
| Vámtarifaszám                 | 85389099      |
| Származási ország             | DE            |

# D-MXK 4 - Lezárófedél



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0561015>

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|             |             |
|-------------|-------------|
| Terméktípus | Lezárófedél |
|-------------|-------------|

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek

|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)               | -40 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)   | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)                                                         |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés)            | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet (működés)             | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Megengedett páratartalom (üzemben)           | 20 % ... 90 %                                                                                                                          |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 %                                                                                                                          |

### Az anyagok adatai

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szín                                                        | szürke (RAL 7042) |
| Anyag                                                       | PA                |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint                         | V2                |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben                   | -40 °C            |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C            |

### Méretek

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szélesség            | 1,5 mm  |
| Magasság             | 28 mm   |
| Mélység              | 33,4 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 38 mm   |

# D-MXK 4 - Lezárófedél



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0561015>

## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-MXK 4 - Lezárófedél



0561015

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0561015>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)