

PLC-BSP- 24DC/21-21 - Relétalp



2912439

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2912439>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



14 mm-es PLC-alapkapocs, rugós csatlakozással; relé, illetve szilárdtestrelé nélkül; NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető; 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2912439
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6222
Termékkulcs	DK6222
GTIN	4046356050845
Tömeg/db (csomagolással)	50,43 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	50,43 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

PLC-BSP- 24DC/21-21 - Relétalp

2912439

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2912439>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Használati korlátozás

EMC-megjegyzés	EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen
----------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglat
Termékcsalád	PLC-INTERFACE
Alkalmazás	Univerzális
A készlet tartalma:	2912507 PLC-RSP- 24DC/21-21 2912578 PLC-RSP- 24DC/21-21AU
Üzem mód	100 % ED

Elektromos jellemzők

Védőkapcsolás	Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda
---------------	--

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Védőkapcsolás	Szabadonfutó dióda
Bemeneti feszültség U_N	24 V DC

Csatlakozási adatok

Bemeneti oldal

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Kimeneti oldal

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Jelzés

Állapotjelzés	LED
---------------	-----

Méretetek

Szélesség	14 mm
Magasság	80 mm

PLC-BSP- 24DC/21-21 - Relétalp

2912439

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2912439>



Mélység	94 mm
---------	-------

Az anyagok adatai

Szín	zöld (RAL 6021)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház)	V0 (Ház)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Szerelési útmutató	térköz nélkül sorolhatóak
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com