

PLC-BSP- 5DC/21 - Relétalp

2980238

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2980238>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



6,2 mm-es PLC alapkapocs rugós csatlakozással, relé vagy félvezetőrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 5 V DC

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2980238
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6221
Termékkulcs	DK6221
GTIN	4017918876715
Tömeg/db (csomagolással)	25,96 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	25,69 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglalat
Termékcsalád	PLC-INTERFACE
Alkalmazás	Univerzális
Üzem mód	100 % ED
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21

Elektromos jellemzők

Védőkapcsolás	üresjáratú dióda, polaritásvédelmi dióda
---------------	--

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	5 V DC
Védőkapcsolás	Szabadonfutó dióda
Bemeneti feszültség U_N	5 V DC

Kimeneti adatok

Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21
---------------------------	---

Csatlakozási adatok

Bemeneti oldal

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Kimeneti oldal

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Jelzés

Állapotjelzés	LED
---------------	-----

Méretek

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	94 mm

Az anyagok adatai

PLC-BSP- 5DC/21 - Relétalp

2980238

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2980238>



Szín	zöld (RAL 6021)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház)	V0 (Ház)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csórsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com