

CD 40X60 WH - Kábelcsatorna

3240625

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kábelcsatorna kapcsolószekrényekbe való telepítéshez és szereléshez, fehér, felső és alsó részből áll, szélesség: 40 mm, magasság: 60 mm, hossz: 2000 mm

Az Ön előnyei

- A gerinc szerszám nélkül, sorjamentesen kitörhető a névleges törési helyen
- PPS CD kábelcsatorna-vágó az optimális karos áttétel és a különleges élgeometria révén könnyű, erőkímélő és sorjamentes vágást biztosít
- Könnyű, erőkímélő és sorjamentes vágás a CUTFOX-CD kábelcsatorna-vágóval
- A kábelcsatornák oldalainak széles, letompított fejei könnyű szerelést tesznek lehetővé, és biztosítják a fedél tartását
- Az elhelyezett vezetőket a gerinc oldalára pattintható huzaltartó kapcsok biztosan fogják
- A műanyag szegecsekkel a vezetékcatornák egyszerű módon rögzíthetők a szegecsbehelyező szerszám segítségével

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3240625
Csomagolási egység	24 Darab
Minimális rendelési mennyiség	24 Darab
Értékesítési kulcs	BE7433
Termékkulcs	BE7433
GTIN	4046356629416
Tömeg/db (csomagolással)	850 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	777,3 g
Vámtarifaszám	39259020
Származási ország	DE

CD 40X60 WH - Kábelcsatorna

3240625

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kábelcsatorna
-------------	---------------

Méretek

Szélesség	40 mm
Magasság	60 mm
Hossz	2000 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PVC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Összetevők	ólommentes

Kábel / vezeték

Halogénmentesség	nem
------------------	-----

Mechanikai tulajdonságok

Felhasználási keresztmetszet	1974 mm ² (100 %)
Vezetékek száma 60%-os töltési mennyiséggel	61 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

CD 40X60 WH - Kábelcsatorna

3240625

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



CSA

Engedély azonosítója: 80202282



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 40058456



UL által elismert

Engedély azonosítója: E328576

CD 40X60 WH - Kábelcsatorna

3240625

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 40X60 WH - Kábelcsatorna

3240625

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3240625>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com