

# FB 10- 8 - Ponticello fisso



0202170

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202170>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento



## Dati commerciali

Codice articolo	0202170
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918098599
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,3 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

# FB 10- 8 - Ponticello fisso

0202170

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202170>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	10
Passo	8 mm

### Dimensioni

Passo	8 mm
-------	------

### Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

# FB 10- 8 - Ponticello fisso

0202170

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202170>



## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121426
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---