

# DFK-MC SS - Kit di viti



0710015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0710015>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serie di viti per il fissaggio della presa base alla parete del dispositivo, comprendente ogni confezione 1 viti M2 x 8, rondella elastica e dado

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0710015       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | AARZZA        |
| Codice prodotto                     | AARZZA        |
| GTIN                                | 4017918005047 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,38 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,363 g       |
| Numero tariffa doganale             | 74153300      |
| Paese di origine                    | DE            |

# DFK-MC SS - Kit di viti

0710015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0710015>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto     | Materiale di montaggio |
| Famiglia di prodotti | Accessori              |
| Numero di poli       | 1                      |
| Passo                | 0 mm                   |

### Dimensioni

|       |   |
|-------|---|
| Passo | - |
|-------|---|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,009 kg CO2e |
|---------|---------------|