

# PMH 3:SYMBOLE L3 - Segnafilo

0800569:L3

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800569:L3>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, siglatura longitudinale con il simbolo: Simboli, per diametro 5,0 ... 9,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 0800569:L3  |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi  |
| Codice vendita                      | BG222B  |
| Codice prodotto                     | BG222B  |
| GTIN                                | 4017918559199   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,76 g  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,76 g  |
| Numero tariffa doganale             | 49119900  |
| Paese di origine                    | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

### Siglatura

|           |         |
|-----------|---------|
| Siglatura | Simboli |
|-----------|---------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 4,2 mm  |
| Altezza   | 9,5 mm  |
| Lunghezza | 6,60 mm |

### Misure esterne

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diametro esterno | 5 mm ... 9 mm |
|------------------|---------------|

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4,20 mm |
| Altezza del campo di testo   | 2,60 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Colore                                 | giallo (RAL 1018)                  |
| Materiale                              | Etilene vinil acetato (EVA)        |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                 |
| Sostanze contenute                     | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

# PMH 3:SYMBOLE L3 - Segnafile



0800569:L3

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800569:L3>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

### ETIM

ETIM 9.0

EC001530

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)