


# CES-LTPG-GY-24 - Isolatori passanti



0801697

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 23 mm ... 24 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm

## Descrizione del prodotto

Isolatori passanti intagliati Isolatori intagliati per l'alloggiamento di cavi e conduttori preconfezionati con diametro da 23 mm ...24 mm, utilizzabili nei telai di tenuta CES.

## Dati commerciali

Codice articolo	0801697
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7CCX
Codice prodotto	AF7CCX
GTIN	4046356675000
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,32 g
Numero tariffa doganale	40169997
Paese di origine	PL

# CES-LTPG-GY-24 - Isolatori passanti

0801697


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Isolatore passante
Numero dei conduttori	1

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	53 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	SEBS (senza alogenati)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1x 23 mm ... 24 mm
-----------------------------	--------------------

### Caratteristiche

Dimensioni degli isolatori	grandi
Versione, Formato	Cavo a sezione circolare
Versione, Isolatore per cavi	intagliato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (statico)

# CES-LTPG-GY-24 - Isolatori passanti


0801697

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

0801697

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026

**DNV**

ID omologazione: TAE00003VJ

# CES-LTPG-GY-24 - Isolatori passanti



0801697

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801697>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

### ETIM

ETIM 10.0	EC000451
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,168 kg CO2e
---------	---------------