# ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta

0803579

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803579

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0803579 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2113 |
| Codice prodotto | BG2113 |
| GTIN | 4017918007539 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,75 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,6 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Note generali | siglabile con CMS |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Segnamorsetti non siglati |
| Passo | 4,2 mm |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Numero dei cartellini singoli | 100 |
| Numero di cartellini per riga | 10 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 3,55 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Profondità | 1,6 mm |
| Passo | 4,2 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 4,2 mm |
| Altezza del campo di testo | 5,2 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com