


CC0,8-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1319949

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1319949>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,8 mm, sezione di connessione: 0,14 mm²
... 0,34 mm², AWG 26...22, materiale contatti: CuZn

Dati commerciali

Codice articolo	1319949
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF2CJN
Codice prodotto	AF2CJN
GTIN	4063151604943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,124 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,122 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CC0,8-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1319949

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1319949>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	4 mm +0,5 mm
Sezione di connessione (flessibile)	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Sezione di connessione	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Sezione di connessione AWG (flessibile)	26 ... 22

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)	0,8 mm
------------------------------	--------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

CC0,8-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare

1319949

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1319949>



Disegni

CC0,8-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1319949

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1319949>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC0,8-TS-0,34M AU - Contatto a crimpare



1319949

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1319949>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,078 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com