

1432402

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432402

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interfaccia AS cavo piatto EPDM in giallo, 2 x 1,5 mm², 100 m di anello

Dati commerciali

Codice articolo	1432402
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1LFA
Codice prodotto	AF1LFA
GTIN	4046356349291
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6.963 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6.717 g
Numero tariffa doganale	85444995
Paese di origine	DE



1432402

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432402

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavi dati al metro
Tipo sensore	AS-Interface
Numero di poli	2

Interfacce

- :	40.1.4.5
Tipo di segnale/categoria	AS-Interface

Cavo / linea

Lunghezza cavo	100 m
Peso della linea	85 kg/km
Numero di poli	2
Schermato	no
Struttura conduttore	2 x 1,5 mm²
Tipo di conduttore	Cavo piatto
Struttura conduttore segnale linea	76x 0,16 mm
Linea segnale AWG	16
Sezione del conduttore	1,5 mm²
Diametro filo con guaina isolante	2,5 mm
Guaina esterna, materiale	EPDM (gomma)
Guaina esterna, colore	giallo limone RAL 1012
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili	EPDM (gomma)
Conduttore singolo, colore	marrone, blu
Isolamento spessore parete	ca. 0,50 mm
Tensione nominale cavi	32 V (Uo)
Tensione di prova	1000 V AC
Altra resistenza	resistente all'ozono
Caratteristiche particolari	privo di silicone
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 85 °C (cavi, posa fissa)
	-25 °C 85 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C 85 °C (posa mobile)
	-40 °C 85 °C (fisso)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 85 °C



1432402

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432402

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27061801
	ECLASS-15.0	27061801
ETIM		
ETIM		
	ETIM 9.0	EC003249
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	26121600



1432402

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432402

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com