

SM-7EP1N8AQL03 - Passaparete posteriore



1605843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605843>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete posteriore, diritto, lungo, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, Fissaggio centrale, schermato: sì, diametro cavi: 12,5 mm ... 17 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM

Dati commerciali

Codice articolo	1605843
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCCE
Codice prodotto	ABRBGJ
GTIN	4046356255271
Peso per pezzo (confezione inclusa)	576,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	576,48 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SM-7EP1N8AQL03 - Passaparete posteriore



1605843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605843>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	SM
Applicazione	Potenza
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	4+3+PE
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M40

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diámetro contatto	3,6 mm
Corrente nominale I_N	70 A
Tensione nominale U_N	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diámetro contatto	2 mm
Corrente nominale I_N	30 A
Tensione nominale U_N	250 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

SM-7EP1N8AQL03 - Passaparete posteriore



1605843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605843>

Connettori

Tipo	diritto, lungo
------	----------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	12,5 mm ... 17 mm
-----------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m

SM-7EP1N8AQL03 - Passaparete posteriore

1605843


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605843>




Disegni

Disegno quotato


Ø44,2+0,2



Disegno quotato



Disegno schema




Pinning

SM-7EP1N8AQL03 - Passaparete posteriore



1605843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605843>



Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com