

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Custodia



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1677759>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, per bloccaggio longitudinale, altezza 72 mm, senza attacco a vite, 1x Pg29 uscita cavo dritta

Dati commerciali

Codice articolo	1677759
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918151362
Peso per pezzo (confezione inclusa)	228,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	221 g
Paese di origine	DE

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Custodia



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1677759>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B10
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	72 mm
Lunghezza	73 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
-----------------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Custodia



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1677759>



Disegni

Disegno quotato



HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Custodia



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1677759>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---