

HC-D 7-TFL-48/M1PG11G/PA - Custodia



1772269

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772269>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg11, altezza: 57 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

Dati commerciali

Codice articolo	1772269
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAE
Codice prodotto	AF7AAE
GTIN	4017918036935
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,4 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	D7
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg11
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34 mm
Altezza	57 mm
Lunghezza	26,5 mm
Apertura chiave dadi	18 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	PA
Materiale superficie custodia	PA, grigio chiaro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg11
Tipo di bloccaggio	Pin

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	7,5 mm ... 12,5 mm
-------------------------------------	--------------------

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 12,5 mm
-----------------------------	--------------------

1772269

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772269>


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
	IP65 (con vite di tenuta)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



HC-D 7-TFL-48/M1PG11G/PA - Custodia

1772269

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772269>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1772269

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772269>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com