

HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione schermata per un conduttore schermato su inserti portacontatti femmina, senza contatti a crimpare sciolti

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1886143 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABZ |
| Codice prodotto | AF7ABZ |
| GTIN | 4046356435321 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Note generali | per portacontatti HC-D40, HC-D64 |
|---------------|----------------------------------|

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione schermata |
| Tipo contatto | tornito |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Collegamento | Connessione a crimpare |

Connessione conduttori

| | |
|---------------------------------|------|
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
|---------------------------------|------|

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiale Contatto | Lega di rame |
| Materiale Superficie contatti | argento duro placcato |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
|----------------------------------|------------------|

HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com