C7/16-LAMBDA/4-2.0-BB-SET - Scaricatore di sovratensione

2839059

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839059

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N su femmina-femmina 7/16

Dati commerciali

Codice articolo	2839059
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto	CL3312
GTIN	4017918177263
Peso per pezzo (confezione inclusa)	345,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	325,18 g
Paese di origine	DE

C7/16-LAMBDA/4-2.0-BB-SET - Scaricatore di sovratensione

2839059

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839059

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti
Classe di prova IEC	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	C2
	C3
	D1
Tipo	Spina intermedia

Dati di collegamento

Collegamento	Connector 7/16

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	48 mm
Altezza	29 mm
Profondità	147 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	ottone nichelato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Shield/Earth Ground
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) µs (filo-terra)	20 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) µs (filo-schermatura)	20 kA
Corrente cumulativa (8/20) µs	20 kA
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike	≤ 10 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike	≤ 10 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat.	≤ 10 V

Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat.	≤ 10 V
Tensione residua a I_n (filo-terra)	≤ 20 V
Tensione residua a In (filo-schermatura)	≤ 20 V
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	≤ 20 V
Attenuazione d’inserzione aE, asimm.	0,3 dB (1,7 GHz ... 2,3 GHz)
Frequenza	1,7 GHz ... 2,3 GHz
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	≤ 1,25 (1,7 GHz ... 2,3 GHz)
Potenza HF consentita P_{max} a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm)	≤ 400 W (VSWR=1,2)
	≤ 500 W (VSWR=1,0)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-schermatura)	C2 - 10 kV/5 kA
	D1 - 2,5 kA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP55
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Normative e prescrizioni

Classe requisiti VDE	C2
	C3
	D1

Norme Specifica tecnologia dell'informazione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
	IEC 61643-21

Montaggio

Tipo di montaggio	Adattatore specifico

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com