

# VL FPM 12U - Monitor

2913016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913016>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Rappresentazione di un display da 15"

Monitor a schermo piatto LCD da 12,1" (30,7 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

## Descrizione del prodotto

I monitor a schermo piatto Valueline® sono impiegabili ovunque, dove il monitor debba essere posizionato a grande distanza. Possono essere installati in una custodia (montaggio su pannello frontale) oppure fissati su un supporto VESA. I monitor a schermo piatto VL FPM... possono essere utilizzati con qualsiasi Box-IPC Valueline oppure con qualsiasi computer dotato di interfaccia VGA o DVI.

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2913016       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | DRBAAD        |
| Codice prodotto                     | DRBAAD        |
| GTIN                                | 4046356662253 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,4 kg        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,4 kg        |
| Numero tariffa doganale             | 85299096      |
| Paese di origine                    | TW            |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo di prodotto | Monitor |
|------------------|---------|

## Dati computer

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Processore        | senza processore          |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| RAM               | assente RAM               |
| Memoria dati      | assente memoria dati      |
| Raffreddamento    | passivo                   |
| Slot              | senza slot                |

## Display

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di display                   | 30.7 cm / 12.1"-TFT                       |
| Risoluzione monitor               | 800 x 600 Pixel (SVGA)                    |
| Tecnologia touch                  | analogico-resistivo (poliestere)          |
| Tipo di illuminazione del display | CCFL                                      |
| Luminosità                        | 400 cd/m <sup>2</sup> tipico (regolabile) |
| MTBF                              | > 50000 h                                 |
| Gamma di colori                   | 16,2 milioni di colori                    |

## Caratteristiche elettriche

## Alimentazione

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione       | 24 V DC (tip.)          |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore                    | 24 V DC $\pm$ 20 %      |
| Max. corrente assorbita         | 0,85 A (24 V DC)        |

## Interfacce

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Interfacce     | 1x USB 1.1, Typ A |
|                | 1x USB 2.0, Typ A |
|                | 1x USB frontale   |
| Uscita monitor | 1x DVI-D          |
|                | 1x VGA            |
| Rete           | senza rete        |

## Dimensioni

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Larghezza             | 365 mm          |
| Altezza               | 282 mm          |
| Profondità            | 45 mm           |
| Nota sulle dimensioni | Con guarnizione |

## Dimensioni di montaggio

# VL FPM 12U - Monitor



2913016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913016>

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Larghezza / Altezza / Spessore | 334 mm / 253 mm / (Foro parete) |
|--------------------------------|---------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione                                 | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | 0 °C ... 55 °C                     |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                   |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 5 % ... 95 %                       |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 %                       |
| Urti                                                | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento)                          | DIN EN 60068-2-6                   |

## Montaggio

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio nel foro parete oppure nel supporto VESA |
|-------------------|----------------------------------------------------|

# VL FPM 12U - Monitor

2913016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913016>



## Classifiche

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì                 |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------|-------------------------|