

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913021>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Rappresentazione di un display da 15"

Monitor a schermo piatto LCD da 19" (48 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

Descrizione del prodotto

I monitor a schermo piatto Valueline® sono impiegabili ovunque, dove il monitor debba essere posizionato a grande distanza. Possono essere installati in una custodia (montaggio su pannello frontale) oppure fissati su un supporto VESA. I monitor a schermo piatto VL FPM... possono essere utilizzati con qualsiasi Box-IPC Valueline oppure con qualsiasi computer dotato di interfaccia VGA o DVI.

Dati commerciali

Codice articolo	2913021
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBAAD
Codice prodotto	DRBAAD
GTIN	4046356662321
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,4 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,4 kg
Numero tariffa doganale	85299096
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor
------------------	---------

Dati computer

Processore	senza processore
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot

Display

Tipo di display	48.3 cm / 19"-TFT
Risoluzione monitor	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Tecnologia touch	analogico-resistivo (poliestere)
Tipo di illuminazione del display	CCFL
Luminosità	300 cd/m ² tipico (regolabile)
MTBF	> 50000 h
Gamma di colori	16,7 milioni di colori

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC (tip.)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Alimentatore	24 V DC \pm 20 %
Max. corrente assorbita	1,74 A (24 V DC)

Interfacce

Interfacce	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
	1x USB frontale
Uscita monitor	1x DVI-D
	1x VGA
Rete	senza rete

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	489 mm / 406 mm / 48 mm (Con guarnizione)
----------------------------------	---

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	444 mm / 362 mm / (Foro parete)
--------------------------------	---------------------------------

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913021>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 %
Urti	15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio nel foro parete oppure nel supporto VESA
-------------------	--

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913021>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

VL FPM 19U - Monitor

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2913021>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com