

REL-SW120/B104 - Relè singolo

2960397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2960397>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



KAMMRELAIS ®, contatto B 104, grandezza 1, contatto per corrente debole, 2 contatti di scambio, tensione d'ingresso 120 V AC

Dati commerciali

Codice articolo	2960397
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DK6192
GTIN	4017918086794
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,1 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè singolo
Vita meccanica	circa 10 ⁷ cicli di manovre

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	19.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto)	500 V AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto)
Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore)	500 V AC (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore)

Dati di ingresso

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U _N	120 V AC
Range tensione d'ingresso	96 V AC ... 132 V AC
Range d'ingresso rispetto a U _N	0,8 ... 1,1
Tempo di eccitazione tipica	4 ms ... 15 ms
Intervallo tempo di diseccitazione tipico	4 ms ... 15 ms
Resistenza bobina	3500 Ω ±10 %

Dati di uscita

Commutazione

Tipo di commutazione del contatto	2 contatti di scambio
Tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice
Materiale dei contatti	Ag, doratura sottile
Max. tensione commutabile	125 V AC 150 V DC
Corrente permanente limite	2 A
Max. corrente d'inserzione	2 A
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	48 W (con 24 V DC) 40 W (con 48 V DC) 40 W (con 60 V DC) 45 W (con 110 V DC) 50 VA (con 125 V AC)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Disegni

Schema di collegamento



REL-SW120/B104 - Relè singolo



2960397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2960397>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com