

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Licenza Visu+ 1.2 RT LITE

è la licenza runtime per Visu+ sui sistemi Windows 2000/XP con limitazioni a 128 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.

I vantaggi

- Script realizzabili in VBA e IL
- Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
- Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
- Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
- Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
- Immagini di processo completamente scalabili per l'utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse

Dati commerciali

Codice articolo	2985686
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DRDAAB
GTIN	4046356129503
Peso per pezzo (confezione inclusa)	326,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	326,69 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software di visualizzazione
Funzionalità di base	Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti
	Minore consumo di risorse grazie alla compressione dei progetti
	Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server
	FDA CRF 22 Part 11 compatibile

Caratteristiche del sistema

Applicazione del software	Visualizzazione
Funzionalità	
Funzionalità di base	Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti
	Minore consumo di risorse grazie alla compressione dei progetti
	Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server
	FDA CRF 22 Part 11 compatibile

Requisiti di sistema

Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse
Sistema operativo	MS Windows 2000 SP4, MS Windows XP SP2 (consigliato), MS Windows Vista Business
	Windows CE
Processore	Pentium 4/Celeron, 1 GHz
Memoria hard disk	min. 512 MByte (raccomandato: 1 GByte)
RAM	512 MByte (1 GByte con Windows Vista)
Browser supportati	Internet Explorer dalla versione 5.5
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, italiano
Drive ottico	CD-ROM
Risoluzione monitor	SVGA (800 x 600)

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com