

# C-FC 1,5/M3,5 - Capocorda a forcella

3240138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240138>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda a forcella, non isolato, 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>, M3,5



## I vantaggi

- I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"

## Dati commerciali

Codice articolo	3240138
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3442
Codice prodotto	BH3442
GTIN	4046356453554
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,551 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,551 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

# C-FC 1,5/M3,5 - Capocorda a forcella

3240138


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240138>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Design in base alla norma DIN 46234
	Brasato
	Stagnatura galvanica

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Lunghezza anelli	16 mm
Lunghezza collare isolante	4,5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Distanza collare isolante centrale	7,2 mm
Spessore materiale min.	0,75 mm
Misure interne collare isolante	1,9 mm

### Misure interne

Diametro interno	3,7 mm
------------------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata
Sostanze contenute	senza alogenati

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Lunghezza anelli	16 mm
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	110 °C
----------------------------------	--------

### Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46234
----------------	-----------

# C-FC 1,5/M3,5 - Capocorda a forcella


3240138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240138>



## Disegni

Disegno quotato



# C-FC 1,5/M3,5 - Capocorda a forcella



3240138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240138>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-FC 1,5/M3,5 - Capocorda a forcella



3240138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240138>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)