

EC 6 - Morsetto Europa



3240172

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240172>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,75 e 6 mm²

Dati commerciali

Codice articolo	3240172
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7321
Codice prodotto	BE7321
GTIN	4046356457798
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,43 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	AT

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto Europa
Numero di poli	12
Passo	10 mm
Numero collegamenti	24
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W
--	--------

Dati di collegamento

Sezione nominale	6 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 ... 0,6 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
Sezione conduttore rigida	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	18 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	18 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,5 mm ² ... 1 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Corrente nominale	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Corrente di carico massima	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Tensione nominale	450 V (Utilizzare senza fissaggio solo fino a 250 V!)
Sezione nominale	6 mm ²

Dimensioni

Larghezza	18,9 mm
Altezza	14,9 mm
Profondità	18,9 mm
Distanza foro	10 mm
Passo	10 mm

Indicazioni materiale

EC 6 - Morsetto Europa

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240172>



Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	-
Materiale isolante	PP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Dati tecnici

Distanza fori	10 mm
---------------	-------

Montaggio

Tipo di montaggio	avvitamento diretto
-------------------	---------------------

EC 6 - Morsetto Europa

3240172

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240172>



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com