# EC 10 TR - Morsetto Europa

3240178

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240178

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsettiera Europa in poliammide, trasparente, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con capocorda con una sezione compresa tra 1 e 10 $mm^2$

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240178 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE7321 |
| Codice prodotto | BE7321 |
| GTIN | 4046356457835 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,48 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 44,48 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | AT |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsetto Europa |
| Numero di poli | 12 |
| Passo | 11,5 mm |
| Numero collegamenti | 24 |
| Numero di file | 1 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,82 W |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 10 mm² |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3,5 |
| Coppia di serraggio | 0,8 ... 1 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 16 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 16 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominale | 57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
| Corrente di carico massima | 57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
| Tensione nominale | 450 V (Utilizzare senza fissaggio solo fino a 250 V!) |
| Sezione nominale | 10 mm² |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 22,2 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
| Profondità | 22,2 mm |
| Distanza foro | 11,5 mm |
| Passo | 11,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | trasparente |

| | |
|---|---|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale isolante | PA |

## Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Parete laterale aperta | No |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Distanza fori | 11,5 mm |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |

## Classifiche

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001284 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | d9e3747c-1ff8-4b50-9de4-fbb0a312592e |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com