

CD 80X25 - Canale di cablaggio



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240281>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 25 mm, lunghezza 2000 mm

I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

Dati commerciali

Codice articolo	3240281
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Codice vendita	BE7431
Codice prodotto	BE7431
GTIN	4046356467063
Peso per pezzo (confezione inclusa)	916,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	916,6 g
Numero tariffa doganale	39259020
Paese di origine	DE

CD 80X25 - Canale di cablaggio



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240281>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Canale di cablaggio
------------------	---------------------

Dati di collegamento

Sezione nominale	642 mm ²
------------------	---------------------

Dimensioni

Larghezza	80 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	25 mm
Lunghezza	2000 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza piombo

Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

CD 80X25 - Canale di cablaggio



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240281>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

ETIM

ETIM 9.0

EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

CD 80X25 - Canale di cablaggio



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240281>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com