

WP-GT PP HF PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in PP con filettatura Pg, ruotabile, grado di protezione IP54



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241008 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356711401 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,15 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 37,15 g |
| Numero tariffa doganale | 39174000 |
| Paese di origine | DE |

WP-GT PP HF PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite tubo di protezione |
| Applicazione | Connessione a vite per cavo |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
| Esecuzione | Filettatura esterna |
| Uscita cavo | diritto |
| Tipo di filettatura | Pg |

Dimensioni

| | |
|---------------------------|---------|
| Larghezza | 59,5 mm |
| Altezza | 62,5 mm |
| Apertura chiave | 54 mm |
| Apertura chiave montaggio | 54 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Materiale | PP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale connessione a vite | PP |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Cavo / linea

| | |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
|-----------------------------|--|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 110 °C |

WP-GT PP HF PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>



Omologazione marchio VDE

WP-GT PP HF PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

WP-GT PP HF PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241008>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com