

D-UHSK 2000 - 終端板



0704021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0704021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



終端板、奥行き: 60.6 mm、幅: 2 mm、高さ: 52 mm、色: グレー

販売用データ

アイテム番号	0704021
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z1X
GTIN	4017918003654
1個あたりの重量（梱包を含む）	5.6 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	5.5 g
関税率	85389099
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	終端板
-------	-----

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 110 °C (動作温度範囲 (自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (動作時)	20 % ... 90 %
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

材料仕様

色	灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス	V2
冷却時絶縁素材	-40 °C
相対絶縁素材温度指数 (Elec.、UL 746 B)	125 °C

寸法

幅	2 mm
高さ	52 mm
奥行き	60.6 mm
NS 35/7、5の奥行き	70.5 mm

D-UHSK 2000 - 終端板



0704021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0704021>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.032 kg CO2e
---------	---------------