

PMH 1:SYMBOLE L3 - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:L3>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ワイヤマーキングスリーブ、記号を横方向にマーキング：記号、径1.9 ... 3.8 mmに適合、黄、取付けタイプ: スライド

販売用データ

| | |
|----------------------|---------------|
| アイテム番号 | 0800488:L3 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ***** |
| プロダクトキー | BG222B |
| GTIN | 4017918489847 |
| 1個あたりの重量 (梱包を含む) | 0.143 g |
| 1個あたりの重量 (梱包を含まない) | 0.143 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |

技術データ

製品特性

| | |
|-------|---------|
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 印字 | 記号 |

寸法

| | |
|----|---------|
| 幅 | 3.2 mm |
| 長さ | 4.50 mm |

外形寸法

| | |
|----|-------------------|
| 外径 | 1.9 mm ... 3.8 mm |
|----|-------------------|

テキストフィールド

| | |
|--------------|---------|
| テキストフィールドの幅 | 3.20 mm |
| テキストフィールドの高さ | 2.60 mm |

材料仕様

| | |
|------------|--------------------------|
| 色 | 黄 |
| 部材 | エチレン酢酸ビニール (EVA) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンポーネント | シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー |

規格と基準

| | |
|-------|-----------------------------|
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------|-----------------------------|

取付け

| | |
|--------|------|
| 取付けタイプ | スライド |
|--------|------|

PMH 1:SYMBOL E L3 - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:L3>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 1:SYMBOLE L3 - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:L3

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:L3>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp