

PMH 1:SYMBOL PE - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:PE

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:PE>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ワイヤマーキングスリーブ、記号を横方向にマーキング：記号、径1.9 ... 3.8 mmに適合、黄、取付けタイプ: スライド

販売用データ

アイテム番号	0800488:PE
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG222B
GTIN	4017918489854
1個あたりの重量 (梱包を含む)	0.154 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.135 g
関税率	49119900
生産国	PL

技術データ

製品特性

製品の種類	電線マーキング
マーキング	
印字	記号

寸法

幅	3.2 mm
長さ	4.50 mm

外形寸法

外径	1.9 mm ... 3.8 mm
----	-------------------

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	3.20 mm
テキストフィールドの高さ	2.60 mm

材料仕様

色	黄
部材	エチレン酢酸ビニール (EVA)
UL94難燃性クラス	V0
コンポーネント	シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

取付け

取付けタイプ	スライド
--------	------

PMH 1:SYMBOL PE - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:PE

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:PE>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

PMH 1:SYMBOL PE - ワイヤマーキングスリーブ



0800488:PE

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800488:PE>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp