ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - クイックマーカー

0809955:0021

https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809955:0021

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



マーキングラベル、10区分、連番で横方向にマーキング： 21 … 30、白、 端子台幅： 7.5 mm、 取付けタイプ: ラッチ

販売用データ

アイテム番号	0809955:0021
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	******
プロダクトキー	BG2122
GTIN	4017918788278
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.638 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.438 g
関税率	49119900
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	端子台マーキング
ピッチ	7.5 mm

マーキング

印字	21 ... 30
スロットタイプ	フラット

取付け

取付けタイプ	ラッチ

材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	23 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 %

寸法

ピッチ	7.5 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	7.40 mm
テキストフィールドの高さ	5.20 mm

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
https://www.phoenixcontact.com

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp