

AK-DST/UK - マーキングキャリア



1000708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1000708>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

マーキングラベル、最上段にマーキング溝がある角度45°のマーキンググループ用、UK端子台などに使用、ラベルはマーキング溝にスナップ止め、マーキングキャリアは120°まで傾斜可能、EST 24 x 4またはESL 24 x 4で印字可能。



図はAK-DST-UKマーキングラベルおよび
ESL 24 x 4挿入ストリップの組合せ

販売用データ

アイテム番号	1000708
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG211A
GTIN	4017918010324
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.898 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.896 g
関税率	39269097
生産国	PL

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1000708>

技術データ

製品特性

製品の種類	マーキングキャリア
-------	-----------

寸法

幅	6.00 mm
高さ	39.80 mm
奥行き	13.44 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	24 mm
テキストフィールドの高さ	4 mm

材料仕様

色	透明
部材	PA/PC
UL94難燃性クラス	V2
ベースエレメント材質	PA/ポリカーボネート (PC)
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度 (保管時 / 輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時 / 輸送時)	50 %

取付け

取付けタイプ	ラッチ
--------	-----

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1000708>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1000708>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

EF3.1 気候変動

CO2e kg

0.009 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp