

# RC-00000006300 - 丸型コネクタ用ハウジング



1592607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1592607>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、軸Oリング、シールド対応: あり、最小パネル厚: 1 mm、最大パネル厚: 4.5 mm。この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

## 販売用データ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| アイテム番号            | 1592607       |
| 梱包単位              | 40 pc         |
| 最低注文数             | 1 pc          |
| セールスキー            | *****         |
| プロダクトキー           | ABRAFP        |
| GTIN              | 4046356191814 |
| 1個あたりの重量（梱包を含む）   | 28.2 g        |
| 1個あたりの重量（梱包を含まない） | 26.93 g       |
| 関税率               | 85366990      |
| 生産国               | DE            |

## 技術データ

## 注記

Order information:

コンタクトインサートは個別にご注文ください。

## 製品特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 製品の種類    | 丸型コネクタハウジング |
| シリーズ     | RC          |
| アプリケーション | 信号          |
| シールド用    | あり          |
| ねじ種類     | M23         |

## 寸法

|      |                 |
|------|-----------------|
| パネル厚 | 1 mm ... 4.5 mm |
|------|-----------------|

## 材料仕様

|          |     |
|----------|-----|
| 部材 ハウジング | 金属製 |
|----------|-----|

## コネクタ

|     |       |
|-----|-------|
| タイプ | ストレート |
|-----|-------|

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

|      |      |
|------|------|
| 保護等級 | IP67 |
|------|------|

## 取付け

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 取付けタイプ      | 前面壁/ねじ取付け (Pg13,5) |
| 組立てに関する注意事項 | 中央で固定              |

# RC-00000006300 - 丸型コネクタ用ハウジング



1592607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1592607>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                      |      |
|----------------------|------|
| 既知の範囲で免責が生じます        | はい   |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                |
|                                        | 製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。<br>EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。 |

## EU REACH SVHC

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead(CAS-NO: 7439-92-1)              |
| SCIP                         | 7097bff8-f444-4978-ab6f-990515d3c2cc |