

# WT-BASE LS HF 6 - 結束バンドベース



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240708>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

Cable tie base, for cable ties up to 6 mm wide, self-adhesive (rubber) and screwable, 5 mm fixing hole, 4-sided cable tie feed-through



## 販売用データ

アイテム番号	3240708
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE713Z
GTIN	4046356703956
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	1.65 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	1.688 g
関税率	39269097
生産国	HR

3240708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240708>

## 技術データ

## 製品特性

製品の種類	ケーブルタイ
導体張力GRP	180 N

## 寸法

幅	27 mm
高さ	6.5 mm
長さ	27 mm
穴径	5 mm

## 寸法

幅（内側）	6 mm
-------	------

## 材料仕様

色	透明
部材	ABS
UL94難燃性クラス	HB
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

## ケーブル/ライン

導体張力	180 N
------	-------

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 60 °C
周囲温度（配線時）	15 °C ... 40 °C

## 取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
	シール式

# WT-BASE LS HF 6 - 結束バンドベース



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240708>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

### ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-BASE LS HF 6 - 結束バンドベース



3240708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240708>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved  
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)