

WT-HF 7,8X540 BK - 結束バンド



3240721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



結束バンド、すばやくしっかり結束、標準仕様

販売用データ

アイテム番号	3240721
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE7131
GTIN	4046356704373
1個あたりの重量（梱包を含む）	7.27 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	7.212 g
関税率	39269097
生産国	IT

WT-HF 7,8X540 BK - 結束バンド



3240721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>

技術データ

製品特性

製品の種類	ケーブルタイ
導体張力GRP	540 N

寸法

幅	7.8 mm
長さ	540 mm

材料仕様

色	黒 (RAL 9005)
部材	PA 6.6
UL94難燃性クラス	V2
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

ケーブル/ライン

ケーブル外径	4 mm ... 158 mm
導体張力	540 N

環境条件と実際の条件

周囲条件

最適周囲温度（保管時/搬送時）	23.00 °C 50.00 % ポリアミド6.6に乾湿特性が加わりました。環境内の湿度に応じて水分を吸収または放出します。この特性は湿度2～3%の場合に理想的です。パッケージは製品に応じた最適な湿気となっています。この最適な特性を保持するために、保管時には次の点に注意する必要があります：製品は梱包時の密閉状態のまま保管すること、製品の加工はパッケージ開封後すみやかに行うこと、直射日光を避けること、熱を避けること。
使用周囲温度	-40 °C ... 85 °C
周囲温度（配線時）	-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗	いいえ
温度（短時間）	110 °C

取付け

取付けタイプ	取外し不可
--------	-------

WT-HF 7,8X540 BK - 結束バンド

3240721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>



認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>

DNV

認証ID: TAE00004VK



UL 認証

認証ID: E328576-20210901

WT-HF 7,8X540 BK - 結束バンド



3240721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-HF 7,8X540 BK - 結束バンド

3240721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240721>



Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp