

EMLF (108XE)R - Etiket, zeer soepel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800549>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, zeer soepel, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 48 m, hoogte tekstveld: 108 mm, breedte tekstveld: 48000 mm

Uw voordelen

- Het EMLF-etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
- In het temperatuurbereik van -40 °C ... 90 °C tot 8 jaar weerbestendig
- Optisch zeer hoogwaardig uiterlijk
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLF ...-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800549
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356606691
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.410 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.331,3 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	BE

EMLF (108XE)R - Etiket, zeer soepel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800549>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producteigenschap	Zeer flexibel
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Hoogte	108 mm
diepte	0,07 mm
Rollengte	48,00 m

Tekstveld

Breedte tekstveld	48000 mm
Hoogte tekstveld	108 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMLF (108XE)R - Etiket, zeer soepel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800549>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLF (108XE)R - Etiket, zeer soepel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800549>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl