

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803579>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zackbandmat, vlak, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 100, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,2 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803579
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2113
Productcode	BG2113
GTIN	4017918007539
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,6 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
Rastermaat	4,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	100
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10

Afmetingen

Breedte	3,55 mm
Hoogte	6,5 mm
diepte	1,6 mm
Rastermaat	4,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	4,2 mm
Hoogte tekstveld	5,2 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
------------------	--

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803579>

Montage

montagetechniek

vergrendelen

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803579>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803579>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl