

US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes



0828776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828776>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inklikschildjes, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...
- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828776
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356558471
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,01 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,66 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes

0828776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828776>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	30
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatieve luchtvochtigheid. Een koele en donkere opslagplaats wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	35 % ... 65 %
Opslagstabiliteit	12 maanden (zie verpakkingsdatum)

Afmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	12,1 mm
diepte	0,5 mm
materiaaldikte	0,50 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	27 mm
Hoogte tekstveld	12,5 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes



0828776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828776>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes

0828776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828776>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,055 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl