

EML-RM (32X10)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, kan verwijderd worden, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10000, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 32 mm

Uw voordelen

- Het EML-RM-etiket is geschikt voor tijdelijke codering
- Het etiket hecht goed en betrouwbaar, maar is ook weer eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten. Eenmaal verwijderd is dit etiket niet opnieuw te gebruiken
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML-RM ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-RM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830547
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356720595
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	839,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	839,3 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

EML-RM (32X10)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producteigenschap	verwijderbaar
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	10000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 15 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	32 mm
Hoogte	10 mm
diepte	0,07 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	32 mm
Hoogte tekstveld	10 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Opmerking

Algemeen	Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt.
----------	---

EML-RM (32X10)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>



cULus Recognized
Toelatings-ID: MH48542

EML-RM (32X10)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-RM (32X10)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830547

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830547>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl