

# CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - Reserve crimpprofiel



1212286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve persprofiel voor CRIMPFOX-CX 6,48



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212286       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH313Y        |
| Productcode                             | BH313Y        |
| GTIN                                    | 4046356455213 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,98 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,98 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | SE            |

# CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - Reserve crimpprofiel



1212286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Crimpprofiel |
| Persing     | HEX-crimp    |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 1,69 mm <sup>2</sup> ... 6,48 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------------------------------------------|

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - Reserve crimpprofiel



1212286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - Reserve crimpprofiel



1212286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-CX 6,48/DIE - Reserve crimpprofiel



1212286

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212286>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)