

# TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de aansluitkap

## Uw voordelen

- Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
- De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
- Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212315       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH314A        |
| Productcode                             | BH314A        |
| GTIN                                    | 4046356455596 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 101,4 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100 g         |
| Douanetariefnummer                      | 82054000      |
| Land van herkomst                       | CZ            |

# TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Producttype | Momentgereedschap |
| bouwworm    | zeskant SW4       |

### aansluitgegevens

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Aandraaimomentbereik | 2,5 Nm ... 2,5 Nm |
| Bithouder            | buitenzeskant     |

### Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Breedte       | 37 mm  |
| lemmetbreedte | 0 mm   |
| lemmethoogte  | 100 mm |
| lengte        | 205 mm |
| lemmetdikte   | 0 mm   |

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040417 |
| ECLASS-15.0 | 21040417 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212315>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)