

CES-SRG-BK-4X5 - Kabeltule

1410107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410107>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeltule, klein, aantal kabels: 4, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 4x 4 mm ... 5 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productbeschrijving

gedeelde kabelwartels

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1410107
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CCX
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356776356
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,39 g
Douanetariefnummer	40169997
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	4

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	19,5 mm	
Hoogte	17 mm	
lengte	29,5 mm	

Materiaal

materiaal	NBR
-----------	-----

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4x 4 mm ... 5 mm
---------------------	------------------

Kengetallen

Grootte tule	klein
Uitvoering, Formaat	Ronde kabel
Uitvoering, Kabeltule	gedeeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

CES-SRG-BK-4X5 - Kabeltule


1410107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410107>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

CES-SRG-BK-4X5 - Kabeltule



1410107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410107>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410107>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

1410107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410107>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,713 kg CO2e
---------	---------------