

SACC-V-3CON-PG7/C - Ventielsteker



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527951>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, 3-polig, Ventielsteker C (8 mm), schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1527951
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2DDA
Productcode	AF2DDA
GTIN	4017918981037
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,93 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	HU

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekers
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	Pg9

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing ventielsteker	PA 6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6
materiaal contactoppervlak	Ni

Afmetingen

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 8 mm
----------------	---------------

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 15 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	250 V AC
	250 V DC
nominale stroom I_N	6 A
beveiligingsschakeling	niet aangesloten

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (ventielsteker)
------------	--------------------

Signalering

SACC-V-3CON-PG7/C - Ventielsteker



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527951>

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	22 ... 16

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	Ventielsteker
schroefdraadsoort kop	C (8 mm)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker)	-30 °C ... 100 °C (Ventielsteker)


SACC-V-3CON-PG7/C - Ventielsteker

1527951


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527951>

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



SACC-V-3CON-PG7/C - Ventielsteker



1527951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527951>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	078aa1a8-10ae-4801-89bf-1479f35b5601