

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Behuizing



1645011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645011>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-wartelbehuizing B10, voor dwarsbeugels, hoogte: 72 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaan sluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1645011
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918912864
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	186,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	186,47 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Behuizing



1645011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645011>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M32
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	72 mm
lengte	73 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M32
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Behuizing


1645011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645011>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Behuizing

1645011

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645011>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---