

HC-B 10-AMLD-AL - Behuizing

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645477>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aanbouwbehuizing B10, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, materiaal beschermkap: Al, hoogte: 29 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, met vlakke afdichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1645477
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AAC
Productcode	AF7AAC
GTIN	4046356028622
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	183,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	183,5 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

HC-B 10-AMLD-AL - Behuizing

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645477>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Aanbouwbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Beschermdeksel	ja
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	29 mm
lengte	93 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	65 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
	CR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal beschermkap	Al
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	1,5 Nm ... 2 Nm (bevestigingsschroef)
---------------	---------------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

HC-B 10-AMLD-AL - Behuizing

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645477>




Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand)
	IP54 (met gesloten beschermkap)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



montage-uitsparing

HC-B 10-AMLD-AL - Behuizing

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645477>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl