

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Zijelement

2200951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200951>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielbehuizingen, schroefmontage, Zijelementen (links en rechts) incl. montagevoet en schroeven voor basisprofiel, breedte: 105,4 mm, hoogte: 2 mm, diepte: 31 mm



Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200951
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDFA
Productcode	ACHDFA
GTIN	4046356716536
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38,5 g
Douanetariefnummer	76169910
Land van herkomst	DE

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Zijelement



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200951>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-ALU
Productfamilie	UM-ALU 4-100,5
uitvoering	Zijelementen (links en rechts) incl. montagevoet en schroeven voor basisprofiel
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	105,4 mm
Hoogte	2 mm
diepte	31 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	aluminiumkleurig
materiaal behuizing	aluminium
Oppervlakte-toestand	geëloxeerd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
Aandraaimoment / toerental	Schroefverbinding met het basisprofiel: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Zijelement

2200951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200951>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Zijelement



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200951>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl