

LDM3- 12- 24DC - Insteekmodule

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833806>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmoduul, voor montage op PR3, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: **A1-, A2+** (Japanse standaard), ingangsspanning: 12 ... 24 V DC ± 20 %

Uw voordelen

- Beveiliging door mechanische polarisatie tegen foutief insteken
- Damping van de inductieve spoelretourspanning

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2833806
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6346
GTIN	4017918933999
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,6 g
Land van herkomst	CN

LDM3- 12- 24DC - Insteekmodule

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833806>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	12 V DC ... 24 V DC
-------------------------	---------------------

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	12 V DC ... 24 V DC
------------------------	---------------------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---