

FBSR 1/6/11/14-8 - Steekbrug



3033822

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3033822>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbrug, overspringend, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 16, poolbezetting: 1, 6, 11, 14, kleur: rood

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3033822
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z2X
Productcode	BE2Z2X
GTIN	4046356862035
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,98 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,99 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Steekbrug
aantal polen	16
Rastermaat	8,2 mm

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
---------------------------	--

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
---------------------------	--

Afmetingen

Breedte	129,5 mm
Hoogte	30 mm
diepte	30 mm
Rastermaat	8,2 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

poolbezetting	1, 6, 11, 14
---------------	--------------

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3033822>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3033822>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl