

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje voor UT-klemmen



Uw voordelen

- Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt voorkomen
- Waarschuwingstabel en waarschuwingsschildjes zijn bestemd voor het afdekken en identificeren van netaansluitklemmen
- De waarschuwingsschildjes vergrendelen in de schroef-/bedieningsschachten van de betreffende klem
- Deelbaar in lengte- en dwarsrichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3047361
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2511
Productcode	BG2511
GTIN	4046356073950
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,9 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
bouwworm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
opdruk	bliksemschicht

Afmetingen

Breedte	10,15 mm
Hoogte	25,2 mm
diepte	4,2 mm

Materiaal

Kleur	geel/zwart
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
------------------	-------------------------------------

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
------------------	---------------------------

3047361

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047361>

resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

3047361

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047361>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

3047361

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047361>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl