

UWV 16-F - Bevestigingseindplaat

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Flens, aantal polen: 0, kleur: grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3074619
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AAHZBA
Productcode	AAHZBA
GTIN	4046356421843
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,994 g
Douanetariefnnummer	85472000
Land van herkomst	CN

UWV 16-F - Bevestigingseindplaat

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Flens
Productfamilie	BF BEFESTIGUNGSFLANSCH
aantal polen	0
Rastermaat	0 mm

Afmetingen

Rastermaat	-
------------	---

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
Isolatiemateriaal	PA
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

UWV 16-F - Bevestigingseindplaat



3074619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>

 CSA Toelatings-ID: 13631				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	600 V	80 A	10 - 4	-
C				
	600 V	80 A	10 - 4	-

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-20100423				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	600 V	85 A	10 - 4	-
C				
	600 V	85 A	10 - 4	-

UWV 16-F - Bevestigingseindplaat

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWV 16-F - Bevestigingseindplaat

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3074619>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,045 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl